COMET PRESTIGE

144MHz & 430MHz帯高利得2バンドモービルアンテナ

MODEL CPR-5800

COMET ANTENNA

取扱説明書

このたびはコメットアンテナを御買い求めいただき、誠にありが とうございました。御使用前にこの取扱説明書をよくお読み下さい まして、正確にお使い下さい。

特

- ●プレステージのデザインは、すっきりとしたイメージを追求し、 どんな車にでもフィットする様な斬新なスタイルに仕上げました。
- ●CPR-5800は、ラジアルを必要としないノンラジアル方式のアン テナですので、取付場所によるVSWRの変化がとても少なくなっ ております。
- ●144/430MHz帯をそれぞれ無調整でカバーする広帯域アンテナです。 430MHz帯では、レピーター用としても対応しております。
- ●デュープレクサーCF-416、4160(別売)等をお使いになりますと、 同時に2波の送受信、または、一つの周波数を受信しながら他の 一波で送信等の同時運用が出来ます。
- ●コネクター芯線は、金メッキを施してありますので、電気的特性 が、たいへん向上しました。

調整方法


●CPR-5800は、無調整でお使いになれるモービルアンテナです。 特に調整の必要があるときは、アンテナエレメントを、エレメント 調整金具に差し込む量で変化します。付属のL型レンチで調整固定 ネジをゆるめて調整してください。調整後は調整固定ネジをしっか り締め付けてください。

ご注意

- ●CPR-5800は、アレスター方式を採用していますので、下部エレ メントと芯線は導通がありません。
- ●430MHz帯は同軸及びコネクターの特性の良し悪しがアンテナの特 性に大いに影響しますので、信頼のおけるコメット製純正品 (別 売品)をおすすめいたします。
- ●調整固定ネジは走行中にゆるむ場合がありますので、特に新しい アンテナについては、締め付けを十分に行ってください。

送信空中線の型式

アマチュア局の免許申請書類の空中線型式には「単一型」とお書 きください。



波 数:144~146MHz、430~440MHz

得:5.0dB(144MHz)、7.6dB(430MHz)

力:120W (合計、FM)

インピーダンス:50Ω S W R:1.5以下 長: 1.53 m

量: 376 g コネクター: M形

式: % \(\lambda - \text{C} \) フェイズノンラジアル (144MHz) % λ×3段Cフェイズノンラジアル (430MHz)

コメット株式会社

埼玉県戸田市美女木 I 2 3 0 ☎0484-21-7921代 FAX. 0484-22-1038 社:〒335 大阪府豊中市螢池東町 4 - 1 - 15 ☎ 06-844-0693 FAX. 06-853-2011

仙台営業所:〒982-01仙台市若林区上飯田横堀87-1 ☎022-285-9506 FAX. 022-285-9507

福岡市博多区井相田2-2-5 第3七福ビル ☎092-592-2531

札幌営業所:〒004

北海道札幌市白石区厚別南4-34-3 ☎011-892-7575

FAX. 011-892-7571